

## Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0094



## Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

## Material

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

## Mai multe informații


## Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

## Desen



## Informații comandă

| d <sub>1</sub> | l  | Dimensiuni     |      | k   | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|----------------|----|----------------|------|-----|--|------------|
|                |    | d <sub>2</sub> | [mm] |     |  |            |
| Oțel           |    |                |      |     |  |            |
| M4             | 12 | 16             |      | 3,5 | 6,1  | 24770.0094 |

## Reclamație

## Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

## Conține substanțe SVHC &gt;0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

## Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.