

Șuruburi plate moletate • DIN 653

24770.0134



Descrierea produsului

Toate șuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Material

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Mai multe informații


Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

Desen



Informații comandă

d ₁	Dimensiuni		d ₂	k	 [g]	Ref. Nr.
	l	[mm]				
Oțel						
M6	16		24	5	20	24770.0134

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.