

## Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0293



## Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

## Material

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

## Mai multe informații

## Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

## Desen



## Informații comandă

d <sub>1</sub>	l	Dimensiuni		k	[g]	Ref. Nr.
		d <sub>2</sub>	[mm]			
<b>Oțel inoxidabil</b>						
M4	10	16		3,5	5,7	24770.0293

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.