

Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0515



Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Material

- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Mai multe informații

Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

Desen



Informații comandă

d ₁	Dimensiuni		d ₂	k	[g]	Ref. Nr.
	l	[mm]				
Oțel						
M5	16		20	4	12	24770.0515

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.