

Amortizor din cauciuc · cilindric

25150.0453



Descrierea produsului

Se poate folosi ca opritor elastic, reazăm, etc.
Duritatea este $55 \pm 5^\circ$ shore A. La cerere, se pot livra și la durități speciale ($40 \pm 5^\circ$ shore A sau $70 \pm 5^\circ$ shore A).

Material

Saibă

- Oțel, zincat, cromat albastru

Corp

- Cauciuc natural (NR), negru

Șurub

- Oțel, zincat, cromat albastru

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, amortizare de impact

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni					Forța compresie arc R ~ [N/mm]	Sarcină max. max. [N]	Cursa arc ~ [mm]	Temperatură		Masa [g]	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	s				min.	max.		
cu șurub – figura 2, Oțel											
50	40	M10	28	2	247	2468	10	-30	80	140	25150.0453

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.