

## Amortizor din cauciuc · cilindric

25150.1482



### Descrierea produsului

Se poate folosi ca opritor elastic, reazăm, etc.  
Duritatea este  $55 \pm 5^\circ$  shore A. La cerere, se pot livra și la durități speciale ( $40 \pm 5^\circ$  shore A sau  $70 \pm 5^\circ$  shore A).

### Material

#### Saibă

- Oțel inoxidabil 1.4301

#### Corp

- Cauciuc natural (NR), negru

#### Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4301

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Picioare de susținere, amortizare de impact

### Desen



Figura 1





Figura 2

### Informații comandă

Dimensiuni					Forța compresie arc R ~ [N/mm]	Sarcină max. max. [N]	Cursa arc ~ [mm]	Temperatură		Masa [g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s				min.	max.		
cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil											
100	40	M16	41	3	810	8100	10	-30	80	570	25150.1482

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.