

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate 3002.060



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3002 este dotat cu inserții din cauciuc compozit pe ambele părți.

Acest cap de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea și ca baros (3002.081, 3002.100) și cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3022.261).

Modelul cu Ø 80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3001.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din compoziție de cauciuc pe ambele părți (negre, cu duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Acest model este disponibil la dimensiunile D30mm până la D80mm, și ca baros (3002.081, 3002.100) și D60mm și D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3022.261).
- Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3002.082).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, lucrări de dulgherie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparații și întreținere

Material

Mâner

- Lemn

Inserții

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060

Exemplu de aplicație







Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.