

Ciocane de forjă SIMPLEX · Superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory

3007.100



Descrierea produsului

Baroasele SIMPLEX din seria 3007 sunt dotate cu capul din superplastic pe ambele părți. Acest lider de vânzări Halder este o inserție din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Acest produs este disponibil în 4 variante: D80mm cu o greutate totală de 3.090g și o lungime totală de 80cm; D100mm cu o greutate totală de 5.200g și o lungime totală de 100cm; D125mm cu o greutate totală de 7.700g și chiar la D140mm cu greutatea totală de 7.900g, ambele cu lungimea totală de 104cm.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX, cu capete de superplastic pe ambele părți (albe, cu duritate medie, foarte rezistente).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil în 4 variante: D80mm (greutatea totală 3.090g), D100mm (greutatea totală 5.200g) D125mm (greutatea totală 7.700g) și D140mm (greutatea totală 7.900g).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, montare borduri, construcții garduri, orientarea icurilor din oțel, construcția de schele, construcția de corturi, lucrări de dulgherie

Material

Mâner

- Hickory

Inserții

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—	Lungime x Lățime x Înălțime [mm]					
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	3007.100

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.