

## Blocuri de fixare canal

EH 1131.500 - EH 1131.700




## Descrierea produsului

## Material

- Oțel, călit, șlefuit

## Desen



## Informații comandă

Sistem	Dimensiuni			[g]	Ref. Nr.
	$l_1$	$l_2$	$l_3$		
V70	23,5	13,5	–	106	1131.500
V70	40,0	14,0	12	183	1131.600
V70	69,0	14,5	40	326	1131.700

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.