


Bacuri de prindere • pentru clema flexibilă M 12

EH 23320.



Descrierea produsului

Bacurile de prindere pot fi utilizate pentru clemele 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 și 23320.0014.

Bacul superior (23320.0054, 23320.0056 și 23320.0058 - figurile 1 până la 3) se utilizează pentru mărirea dimensiunii de fixare.

În bacul superior cu filet interior M 8 (23320.0154 / .0156 - figurile 4 + 5) pot fi montate diferite produse standard. - vezi "Produse noi"

Bacul inferior cu funcție de pivotare (23320.0148 - figura 6) are rolul de adaptare la forma piesei.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți

Bacuri de fixare

- Oțel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Mai multe informații

Note

Forța de strângere a clemei pivotante trebuie adaptată / redusă diferit. Respectați presiunea de contact datorită suprafeței de contact reduse a bacurilor de prindere.

Produse asociate

- Știfturi de poziționare, striate sau ascuțite
- Șuruburi de presiune cu bilă, fără cap, bilă protejată împotriva rotirii
- Șuruburi de presiune cu bilă, fără cap, cu bilă teșită
- Șuruburi de presiune, cu bolț din alamă
- Șuruburi de presiune, cu bolț din termoplast
- Opritoare oscilante, ajustabile
- Opritoare oscilante, ajustabil, cu autoresetare

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5









Figura 6




Informații comandă








Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050 [mm]	Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0148 [mm]	 [g]	Ref. Nr.
bac de prindere superior interschimbabil – figura 1			
4 – 16	–	91	23320.0054
bac de prindere superior interschimbabil – figura 2			
15 – 27	–	88	23320.0056
bac de prindere superior interschimbabil – figura 3			
26 – 38	–	130	23320.0058
bac superior cu gaură de poziționare – figura 4			
29	23	83	23320.0154
bac superior cu gaură de poziționare – figura 5			
40	34	112	23320.0156
bac inferior cu bilă cu suprafața teșită și funcție de pivotare, suprafață plană, protejată împotriva rotirii – figura 6			
–	–	98	23320.0148

Exemplu de aplicație



de ex. Șuruburi de presiune cu bilă (EH 22720.)





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.