

## Indexbultar mini • rostfritt stål

22110.1134



### Produktbeskrivning

Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.  
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.  
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

### Material

#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

#### Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305

#### Grepp

- Rostfritt stål 1.4308

### Montering

Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage. Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

### Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

### Mer information


#### Not

Knopp ej demonterbar

#### Ytterligare produkter

- Distansring, för indexbultar

### Ritning



### Orderinformation

Dimension							SW	Fj. tryck <sup>1)</sup>		max.	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub> h9	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
Med låsning – Bild 2												
5	M10	25	18	34	6	8	12	6	16	250	48	22110.1134

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."