

Indexbultar mini • med monteringsfläns

22110.1240



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.

Material

Fläns

- Zink gjutet, förzinkat genom galvanisering

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar

Ritning



Orderinformation

Dimension													Fj. tryck ¹⁾		🌡️		📦	Art.nr.
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁	F ₂	min.	max.		
[mm]													~	~	[°C]		[g]	
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	98	22110.1240

Utan låsning – Bild 1

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."