

Indexbultar • med monteringsfläns

22120.0938



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
För tunnväggiga detaljer.
Denna modell kännetecknas av sina små inbyggnadsmått.

Material

Fläns

- Zink gjutet, förzinkat genom galvanisering

Låspinne

- Stål, härdat

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Drift

Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar

Ritning



Orderinformation

Dimension														Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]	Art.nr.
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02				-0,02						-0,15				~	~				
-0,05				-0,1										[N]	[N]	[°C]	[°C]		
Med låsning – Bild 2, stål																			
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8		15,5	28	-30	80	60	22120.0938

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."