

## Sidotryckstift • med utvändig och invändig gänga, med tätning

22150.1434



### Produktbeskrivning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.  
Tätat mot spån och smuts

### Material

#### Tätning

- CR

#### Kropp

- Stål, förzinkad

#### Gängad bricka

- Stål, svartoxiderat

#### Fjäder

- rostfritt stål

### Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = centrumdistans,

$y$  = arbetsstyckets höjd,

$w$  = arbetsstyckets längd,

$x$  = slag,

$z$  = stopp diameter

Beräkning av  $x$  för arbetsstycken:

$$x = d_2/2 - s$$

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

### Kännetecken

Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

### Mer information

### Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

### Ritning




### Orderinformation

Dimension		Fj. tryck F max. <sup>1)</sup> ~ [N]	Dimension					Slag s [mm]	SW [mm]	🌡️ max. [°C]	🏷️ [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>1</sub> -2		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub> [mm]	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
<b>lätt fjädertryck</b>												
M12	19	40	M4	6,1	10	4,5	2	1	10	110	5,1	22150.1434

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

### Tillbehör

	Dimension d <sub>1</sub> [mm]	🏷️ [g]	Art.nr.
<b>Monteringsverktyg</b>			
	M12	76	22150.0820

### Användningsexempel



### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

#### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."