

Kullåspinnar • självlåsande, med elastiskt grepp

22380.0787



Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Många användningsområden, t.ex. sport, fritid, läkarvård, medicinska instrument, maskiner och maskinkonstruktioner etc. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Elastiskt och ergonomiskt grepp med integrerad återställning (låsning). Ny, modern, patenterad design.

Material

Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

Handtag

- Thermoplast (PBT/TPE), grå / orange

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.

Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

Ritning



** Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

Orderinformation

Dimension								Lokali- serings hål H11	Temperatur min. max.		Skjuvmotstånd dubbel ¹⁾ min.	Art.nr.	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6							[mm]			[g]	[kN]	22380.0787
rostfritt stål													
16	35	19	49	21,2	14	40,5	24,8		16	-30 80	98	257	

¹⁾ Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."