

## Stödben

22593.0655



## Produktbeskrivning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.  
Plattan skruvas fast i gängstift och mutter med en fästskruv i rostfritt stål, den är även limmad.

## Material

## Gängstift

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

## Låsmutter

- Stål, zinkbelagd genom galvanisering, passiverat, ISO 4032

## Platta

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Stödben, skyddad mot glidning

## Ritning




Bild 1




Bild 2





Bild 3

## Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension			SW <sub>1</sub> [mm]	SW <sub>2</sub> [mm]	SW <sub>3</sub> [mm]	 [g]	Art.nr.
		l <sub>1</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>					
med skruv – Bild 2, Stål									
60	M16	75	2,5	17	12	8	24	187	22593.0655

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

## Innehåller SVHC-ämnen &gt;0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."