

## Stödben • skyddad mot glidning

22593.0850



## Produktbeskrivning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.  
I den här versionen med gummikåpa skyddas känsliga stödytor och glidning förhindras.  
Plattan skruvas fast i gängstift och mutter med en fästskruv i rostfritt stål, den är även limmad.

## Material

## Gängstift

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

## Gummitopp

- Gummi, svart

## Låsmutter

- Stål, zinkbelagd genom galvanisering, passiverat, ISO 4032

## Platta


- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Stödben

## Ritning



## Orderinformation

| d <sub>1</sub>           | d <sub>2</sub> | Dimension      |                |   | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> | [g] | Art.nr.    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----|------------|
|                          |                | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | t |                 |                 |                 |     |            |
| med skruv – Bild 2, Stål |                |                |                |   |                 |                 |                 |     |            |
| 50                       | M16            | 200            | 17             | 2 | 12              | 8               | 24              | 342 | 22593.0850 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."