

Stödben

22593.1505



Produktbeskrivning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.
Plattan skruvas fast i gängstift och mutter med en fästskruv i rostfritt stål, den är även limmad.

Material

Gängstift

- Rostfritt stål 1.4305

Låsmutter

- Rostfritt stål A2,ISO 4032

Platta

- Rostfritt stål 1.4301, vibrationspolerat

Mer information

Ytterligare produkter

- Stödben, skyddad mot glidning

Ritning



Bild 1




Bild 2





Bild 3

Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension			SW ₁	SW ₃		Art.nr.
		l ₁	h ₁	l ₂				
med skruv – Bild 1, Rostfritt stål								
40	M8	40	2	11	17	13	45	22593.1505

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."