

## Pendelupplägg

22730.0320



### Produktbeskrivning

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

### Material

#### Kula

- Kullagerstål, härdad

#### Kropp

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

### Mer information

#### Not

Kula säkrad mot vridning  
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

### Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4

### Orderinformation

Dimension					kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last max.	Åtdragnings moment max.	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> -0,5						
[mm]					[mm]	[kN]	[Nm]	[g]		
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål										
20	M12	10,5	18	12	16	17	25	82	43	22730.0320

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."