

Nivåfönster

22860.0116



Produktbeskrivning

För behållare utan övertryck.

Material

Tätningsring

- Resistent mot olja och bensin

Reflektor

- Plast, vit

Axelmutter

- Aluminium Al


Nivåfönster

- Plexiglas (PMMA) glasklar

Montering

Kan monteras utan gängor i borrhål Ø H11.
Tätas genom att dra åt muttern.

Ritning



Orderinformation

Storlek (tittöppning) d ₁	Dimension							Lokali- serings hål D H11 [mm]	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
	d ₂	d ₃	x ~ [mm]	l ₁	b min.	h	e		min.	max.		
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21	20	-20	70	9,2	22860.0116

Tillbehör

Storlek (tittöppning) d ₁	Dimension		Vikt [g]	Art.nr.
	d h9 [mm]	e		
16	2,0	21,0	16	22860.0816

Monteringsverktyg



Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."