

Ledad mutter med sfäriskt säte

23080.0512



Produktbeskrivning

Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor. Muttern med koniskt säte är en fast enhet bestående av mutter och koniskt säte med följande fördelar/egenskaper:

- funktionell/pålitlig
- en enhet
- snabb och effektiv montering
- förenklad lagerhållning
- svängradie max. 3°

Material

Koniskt säte

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Mutter

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Mer information

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-

Ritning





Bild 1

Bild 2

Orderinformation

| d ₁ | Dimension d ₂ [mm] | m ~ | s [mm] |  [g] | Art.nr. |
|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--|------------|
| med liten yta – Bild 1 | | | | | |
| M12 | 24 | 21,5 | 18 | 37 | 23080.0512 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."