

Styrblock · DIN 2079
23100.0230




Produktbeskrivning

These drive blocks are manufactured according to DIN 2079.

Material

- Legerat sätthärdat stål, svartoxiderat, slipat


Ritning



Orderinformation

Spindel-- Huvud Nr.	k	b ₂ h5	d ₇	Dimension				För bultar ISO 4762	Art.nr.
				d ₈	g	h	l ₅ ±0,1		
För spindel med huvud 30 till 50 form C – Bild 3									
30	13,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	5,5	M6 x 25	32 23100.0230

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."