

Bussning • för positioneringsstift

23111.0732



Produktbeskrivning

Dessa bussningar för positioneringsstift finns som centriska och flytande versioner. Vänligen observera monteringsanvisningen.

Material

- Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat


Montering

Två centrering bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.

Kännetecken

Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.

Ritning



Orderinformation

d ₁ +0,2	Dimension		d ₂ n6	Lokaliserings hål		[g]	Art.nr.
	l -0,25 -0,5 [mm]	X ±0,05		D ₂ H7			
Flytande – Bild 2, Sätthärdat stål							
16,8	20	25	20	25	41	23111.0732	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."