

## Bussning • för positioneringsstift

23111.0814



### Produktbeskrivning

These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.

### Material

- Rostfritt stål 1.4112, härdat


### Montering

Två centriska bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.

### Kännetecken

Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub> F6	Dimension l -0,25 -0,5 [mm]	d <sub>2</sub> n6	Lokaliserings hål		[g]	Art.nr.
			X ±0,05	D <sub>2</sub> H7		
Centrisk – Bild 1, rostfritt stål						
30	20	45	20	45	136	23111.0814

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."