


Spännjärn • DIN 6314 plan
23140.0014

Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Material

- Värmebehandlat stål, lackerad

Ritning



Orderinformation

Nominell dimension b_1 [mm]	l		Dimension [mm]				För bultar		För bultar [g]	Art.nr.
	a	b ₂	b ₃	e ₁	e ₂	[mm]	[tum]			
14	100	20	40	14	21	40	M12, M14	1/2	492	23140.0014

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."