

Cylindriskt anslag • cylindrisk

23280.0212



Produktbeskrivning

T-spårs styrningen möjliggör en snabb och precis lokalisering av arbetsstycket. Den cylindriska formen på anslagsstycket gör att man kan definiera 0-punkten på koordinaten. Den korta formen är grunden till att en hög tolerans $\pm 0,01$ mm kan uppnås.

Material

Cylindriskt stopp

- Stål, sätthärdat, slipat


Hållarplatta

- Stål, svartoxiderat

Skruv

- Stål, kvalitet 8.8 (ISO 4762)

Ritning



Orderinformation

T-spår storlek	Dimension						Skruv ISO 4762	[g]	Art.nr.
	l_1 $\pm 0,2$	a -0,6	b h6	d $\pm 0,01$	h	l_2			
[mm]			[mm]				[mm]		
12	25	12	12	20	6	8	M6 x 35	82	23280.0212

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."