

Hopfällbara Handtag • vridbart

24532.0123



Produktbeskrivning

Material

Axeldel

- Rostfritt stål 1.4305

Handtag

- Thermoplast, svart, matt

Drift

I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiellt samt vändas runt.

Ritning



Orderinformation

Dimension								max. [°C]	[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂	l ₃	l ₄ ~	l ₅			
rostfritt stål										
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0123

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."