

## Kulknopp • Metall, liknande DIN 319 24561.0225



### Produktbeskrivning

#### Material


- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

#### Mer information


#### Not

Tillägg DIN 319 Form C om metall versioner.


### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>1</sub> min.	 [g]	Art.nr.
25	M6	15	22,5	11	58	24561.0225

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."