

Handhjul • DIN 950 gjutgods
24580.0146



Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Material

Handhjul
• Gjutgods GG

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

Mer information

Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

Ritning



Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

Orderinformation

| d ₁ | d ₂ H7 | Dimension | | | Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 | | Antal ekrar z | [g] | Art.nr. |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------|------------------|------|------------|
| | | d ₃ | l ₁ | l ₂ | b ₃ | t | | | |
| | | [mm] | | | [mm] | | | | |
| Med kilspår utan handtag form N-F/A (tidigare A 3) – Bild 1 | | | | | | | | | |
| 315 | 30 | 53 | 56 | 33 | 8 | 33,3 | 5 | 5800 | 24580.0146 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."