

Handhjul • DIN 950 lättmetall 24590.0321



Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Material

Handhjul

- Lättmetall AL

Maskinhandtag DIN 98 EH 24460. roterbart

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

Mer information

Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

Ritning



Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

Orderinformation

| Dimension | | | | | | | | | Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 | Antal ekrar z | Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98 |  | Art.nr. |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | t | b ₃ | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | [mm] | | [mm] | [g] | |
| Med kilspår, med rot handtag EH 24460. from N-F/G/ (tidigareD 3) – Bild 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 16 | 32 | M10 | 25 | 40 | 20 | 75 | 5 | 18,3 | 3 | 25 | 615 | 24590.0321 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."