

BASEPLEX slag · Cellulosaacetat, röd

3966.030



Produktbeskrivning

BASEPLEX-insatsen av cellulosaacetat (serie 3966) med sin hårdhet av ca 68 shore D är en hård insats. Den är beständig mot olja och fett, och den finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktens kännetecken:

- BASEPLEX-insats av cellulosaacetat
- Röd
- Hård
- Beständig mot olja och fett
- Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

Material

Insats

- Cellulosaacetat, röd
- hård
- Olje och fett beständig

Orderinformation

Ø	Dimension	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	Längd x Bredd x Höjd [mm]					
30	33 x 33 x 26	21	4030618304197	AAA905c002	21-04-91-06	3966.030

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."