

SIMPLEX-släggor • Superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag

EH 3007.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-släggor i serie 3007 är utrustade med insatser av superplast på varje sida. Denna Halder toppsäljare är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. Denna produkt finns i 4 versioner: D 80 mm med en totalvikt av 3.090 g och en totallängd av 80 cm; D 100 mm med en totalvikt av 5.200 g och en totallängd av 100 cm; D 125 mm med en totalvikt av 7.700 g och även D 140 mm med en totalvikt av 7.900 g, båda av dem med en totallängd av 104 cm. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produkttegenskaper:

- SIMPLEX-släggor med superplastinsatser på båda sidor (vita, medelhårda, mycket hållbara).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- De finns i 4 versioner: D 80 mm (totalvikt 3.090 g), D 100 mm (totalvikt 5.200 g) D 125 mm (totalvikt 7.700 g) och D 140 mm (total vikt 7.900 g).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålklar, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten

Material

Handtag

- Hickory

Inlägg

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3090	4030618300854	AAA938c002	21-04-09-20	3007.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	3007.100
125	215	1040	1040 x 215 x 125	7700	4030618300878	AAA938c002	21-04-09-20	3007.125
140	215	1045	1045 x 215 x 140	7900	4030618300885	AAA938c002	21-04-09-20	3007.141

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."