

## SIMPLEX mjuka hammare • TPE mjuk; med förstärkt gjutjärnshölje och fiberglashandtag EH 3701.



### Produktbeskrivning

Simplex-serien 3701 är utrustad med de blå, TPE-mjuka slagen (serie 3201) på båda sidor. Det här slaget är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder stark stötdämpning för arbete på ömtåliga material. Till skillnad från konventionella gummihammare så lämnar den inte efter sig något oönskat, svart avtryck.

Det svarta, förstärkta gjutstålshöljet ger större stabilitet tack vare de förstörade väggjocklekarna och stöttorna. Ökningen i vikt säkerställer större slagkraft.

Extremt robust och hållbar, glasfiberhandtaget erbjuder exceptionellt brottmotstånd. Den är ergonomiskt formad och har ett halkfritt handtag. Den har en slät yta och är oorganisk (ej fukt känslig).

I linje med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan eftermonteras. Detta innebär besparingar i både pengar och resurser.

Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med mjuk TPE-insats (blå, inga fläckar, kraftig stötdämpning) på båda sidor..
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

### Användningsområden

för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

### Material

#### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

#### Inlägg

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

### Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	300	34	300 x 90 x 34	450	4030618303329	AAA905c002	21-04-09-16	3701.030
40	115	325	40	325 x 115 x 40	850	4030618303336	AAA905c002	21-04-09-16	3701.040
50	135	335	50	335 x 135 x 50	1190	4030618303343	AAA905c002	21-04-09-16	3701.050
60	150	410	68	410 x 150 x 68	1710	4030618303350	AAA905c002	21-04-09-16	3701.060
80	175	490	80	490 x 175 x 80	3290	4030618312338	AAA905c002	21-04-09-16	3701.080

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."