

SIMPLEX mjuka hammare • TPE medium; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas EH 3703.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3703 är utrustad med insatsen TPE medium på varje sida. Den gråa, medelhårda insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta insatsen av kompositgummi (serie 3202). Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med TPE medium insatser (grå, medelhård, inga fläckar) på båda sidor.
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Användningsområden

För känsliga material, trädgård och markanläggning, naturstenarbete, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, golvkakling, stenläggning, murning- / trappmontering, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030
40	115	325	325 x 115 x 40		850	4030618303428	AAA905c002	21-04-09-16	3703.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1170	4030618303435	AAA905c002	21-04-09-16	3703.050
60	150	410	410 x 150 x 68		1710	4030618303442	AAA905c002	21-04-09-16	3703.060
80	175	490	497 x 175 x 90		3260	4030618312345	AAA905c002	21-04-09-16	3703.080

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnerna

Inga SVHC-ämnerna med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnerna i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnerna inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnerna betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."