

## SIMPLEX mjuka hammare • Superplastic / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft EH 3779.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3779 levereras med en insatskombination av superplast / mjukmetall. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3779.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av superplast (vit, medelhård, mycket hållbar) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Förstärkt gjutjärnshölje med hög stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den finns i storlekar från D 30 mm till 80 mm och som slägga (3779.081).

### Användningsområden

Montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche, formkonstruktion, anläggning, husmontering

### Material

#### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

#### inlägg 1

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

#### inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

#### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

### Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		483	4030618305101	AAA905c002	21-04-09-16	3779.030
50	135	335	335 x 135 x 50		1550	4030618305118	AAA905c002	21-04-09-16	3779.050
60	150	410	410 x 150 x 60		1995	4030618305125	AAA905c002	21-04-09-16	3779.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3770	4030618305132	AAA905c002	21-04-09-16	3779.080

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."