

STANDARDSORTIMENT V70

SORTIMENT FÖR SAMTIDIG KONSTRUKTION AV 5 ENHETER, ART.NR.: 1190.140 (V70) / 1290.140 (V70ECO)

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
Systemdelar			Standarddelar		
2	Basplatta	1100.700	5	Gäng	22540.0401
2	Basplatta	1100.800	10	Gäng	22540.0421
1	Basplatta	1100.500	10	Gäng	22540.0422
5	Skiva	1107.400	10	Gäng	22540.0423
5	Skiva	1107.500	6	Uppläggningsplatta, plan	22690.0001
5	Skiva	1107.600	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0002
5	Skiva	1107.700	4	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0201
20	Skiva	1107.800	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0301
5	Skiva	1107.900	6	Uppläggningsplatta, plan	22690.0303
10	Skiva	1108.000	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0305
5	Skiva	1108.200	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0401
12	Uppbyggnadselement	1110.100	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0403
5	Uppbyggnadselement	1110.200	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0501
3	Uppbyggnadselement	1110.300	6	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0503
6	Uppbyggnadselement	1111.100	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0505
5	Uppbyggnadselement	1111.200	6	Pendelupplägg, plant	22730.0020
2	Uppbyggnadselement	1111.300	3	Pendelupplägg, plant	22740.0017
1	Spännvinkel	1112.100	6	Pendelstöd, räfflat	22730.0320
2	Spännlist	1113.700	3	Pendelstöd, räfflat	22740.0317
1	Spännlist	1113.800	30	T-spårsmutter	23010.0142
4	Spännfot för stöd	1114.000	80	T-spårsmutter, lång	23020.0140
12	Kropp för stöd	1114.500	10	T-spårsmutter, rombisk	23020.0640
2	Stödvinkel	1120.300	5	Pinnbult	23040.0602
1	Stödvinkel	1120.400	5	Pinnbult	23040.0622
4	Styrande T-spårsmutter	1129.600	10	Pinnbult	23040.0623
3	Styrande mutter	1130.400	10	Pinnbult	23040.0624
30	Spännblock för T-spår	1131.100	10	Pinnbult	23040.0625
20	Spännblock för T-spår	1131.200	10	Pinnbult	23040.0626
5	Spännblock för T-spår	1131.500	10	Pinnbult	23040.0627
5	Spännblock för T-spår	1131.600	10	Koniskt säte	23050.0212
3	Spännblock för T-spår	1131.700	40	Skiva	23060.0012
1	Nyckel	1132.100	10	Sexkantsmutter	23070.0012
1	Nyckel	1139.400	15	Sexkantsmutter med krage	23080.0012
1	Nyckel	1139.500	10	Förlängningsmutter	23090.0012
4	Hållare för lokaliseringsstift	1147.700	3	Spännjärn	23150.0015
3	List	1147.800	3	Spännjärn	23150.0016
10	Stödfot	1147.900	6	Spännjärn med nos	23180.0213
2	Halvmånesegment	1148.400	4	Neddragningsspännare	23210.0521
1	Prisma	1148.500	2	Neddragningsspännare	23210.0522
3	Anslag enkelsidigt	1149.000	5	Spännunderlägg	23220.0150
			3	Kropp för stöd	23280.0114
			3	Kropp för stöd	23280.0214
			2	Excenterspännare	23310.0051
Vid behov					
	Lokaliseringsstift	1140.300- 1143.700	4	Excenterspännare	23310.0054
			2	Excenterspännare	23310.0057
			15	Höjdjusteringscylinder	23310.0140
			8	Höjdjusteringscylinder	23310.0141
			4	Höjdjusteringscylinder	23310.0142
			5	Höjdjusteringscylinder	23310.0160
			4	Höjdjusteringscylinder	23310.0161
			2	Höjdjusteringscylinder	23310.0162
			8	Positionsringar	23310.0350

De angivna sortimenten är rekommendationer.
Nödvändiga delar varierar beroende på arbetsstycke.
Sortimenten kan modifieras vid behov.