

# FLEXIBEL SPÄNNENHET

Med hjälp av det modulmonterade multi-spänn-systemet kan du späna fast arbetsstycken på ett snabbt och säkert sätt. Systemet utgörs av tandade spännlister, anslag, kilspännelement, stöd och ett sidoliggande anslag. Tack vare det stora urvalet av separata delar är det möjligt att enkelt späna fast arbetsstycken med olika mått – antingen separat eller flera samtidigt.

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- Spännlisterna ska användas till spänning av kil-Halvmånesegment i storlekarna M8 och M12.
- På grund av den skarpa tandningsprofilen är det möjligt att späna fast komponenter med en spännkraft på upp till 4 ton på ett säkert sätt.
- Tanddelningen är 2,5 mm.
- Noggrannheten för alla tandrader fram till positionsborrhålen är +/- 0,01 mm
- Dessutom kan anslag förankras på sidan med hjälp av M16-gängan på båda sidor. Nyhet: En magnetisk version finns numera - för snabb montering / demontering.

