

分割螺栓

22120.0304



產品描述

索引螺栓用於索引
塑膠把手有較佳的握緊觸感。

材質

本體
• 切削鋼， 染黑

固定梢子
• 鋼， 硬化

扣住
• 切削鋼， 染黑

操作

藉由旋轉分割螺栓 180°， 銷子將會縮回並被固定在凹槽處 (此時銷子不會彈出)。

更多資訊


注意事項

螺帽必須個別購買。

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱， 壓鑄
- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 支持座, 適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面



訂單資訊

尺寸							彈簧荷重 ¹⁾				品號
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
把手無塑膠披覆 – 相片 1, 易削切鋼											
5	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	7	20	250	18	22120.0304

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115

遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。