

腳座螺絲 · DIN 6332 有推力點型式S

22540.0121



產品描述

平頭螺釘是可以直接通過推力點傳遞力的夾緊螺釘。鋼製版本的推力點的壓力面已硬化。為了夾緊敏感表面，可以在止推點上安裝止推墊EH22560。(DIN 6311和低版本)。止推墊的卡環實現平頭螺釘和止推墊之間的連接，可以用手將其釋放。這些具有推力點的平頭螺釘的特點是，在推力點上具有附加的半徑“r”(相對於DIN 6332進行了優化)，這使在推力墊中的組裝更加容易。平頭螺釘的止點直徑小於螺紋的內徑，因此也可以將其擰入銷釘側。

材質

- 鋼，塗黑，質量 5.8，推力點硬化

更多資訊

更多產品

- 推力腳座, DIN 6311 和低型

圖面



* to ease assembly the DIN 6332 specification has been completed by r

訂單資訊

尺寸										[g]	品號
d ₁	l ₁	d ₂ h11	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄ ~	l ₅ ~	n			
有槽溝 - 相片 1, 鋼											
M12	60	8	7,2	10	4,5	64,6	62,6	2	38	22540.0121	

應用範例





遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。