

水平腳座

22590.0488



產品描述

用來當作推力腳墊或腳座。

材質

有桿滾珠軸承

- 鋼，熱處理，染黑

固定螺帽

- 鋼，染黑，ISO 4032

腳座

- 熱處理鋼，染黑

更多資訊

注意事項

對於版本 $d_1 = M10$ 和 $M12$ ，鎖緊螺母符合DIN 934標準。

圖面



訂單資訊

尺寸						WS	靜態荷重能力 max.	溫度 max.	重量	品號
d_1	l_1	d_2	l_2	h_1	h_2	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
襯墊和軸承含螺柱鋼 - 相片 2, 熱處理鋼										
M20	200	60	192,5	42	8	30	55	250	1015	22590.0488

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。