

支撐腳 · 防滑保護

22593.1880



產品描述

支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。
帶有橡膠蓋的這個版本，靈敏的支撐表面是被保護的，而且防滑。
板件被鎖在螺紋銷和螺母上，藉由一個不銹鋼鎖附螺絲，同時勇士膠水沾黏。

材質

平頭螺釘

- 不銹鋼 1.4305

橡膠帽

- 橡膠，黑色

固定螺帽

- 不銹鋼 A2, ISO 4032

腳座


- 不銹鋼 1.4301，振動研磨

更多資訊


更多產品

- 支撐腳

圖面



訂單資訊

| d ₁ | d ₂ | 尺寸 [mm] | | | WS ₁ [mm] | WS ₃ [mm] |  [g] | 品號 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--|------------|
| | | l ₁ | l ₂ | t | | | | |
| 50 | M10 | 60 | 11 | 2 | 17 | 16 | 91 | 22593.1880 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。