

桿端 · DIN 12240-4, 帶有母螺牙

22982.0440



產品描述

桿端是萬用的，但受制於動力負載。即使在腐蝕風險區域，不銹鋼的設計依然可以在高動力負載下被使用。

桿端被使用於承受軸和外殼之間的移動，且這個移動是非直線。

桿端是隨時可安裝的元件，且根據 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF 材質被嵌裝於軸承殼後，意味著桿端是不需保養的。

請依照產品頁面的技術資訊做筆記

材質

本體

- 不鏽鋼 1.4057, 鍛造, 拋光

接頭球

- 不鏽鋼 1.4034, 硬化, 研磨, 拋光

軸承

- PTFE 織物

軸承外殼

- 不銹鋼 1.4571

圖面



訂單資訊

尺寸											α	WS	動態負載係數 C	靜態承載係數 C ₀	溫度	重量	品號
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃		[mm]	[kN]	[kN]	min max. [°C]	[g]	
左手螺紋, 不銹鋼																	
20	77	25	18	50	M20 x 1,5	24,3	27,5	34	102	33	14°	32	78	83	-50 150	416	22982.0440

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。