

偏心快速夾具 · 有母牙

23390.0301



產品描述

用在快速和解開夾具和鬆開工件。
當使用可調式設計(相片2)，移動桿的位置可被移動。

材質

軸承墊片

- 熱塑性POM，強化玻璃纖維

把手

- 壓鑄鋅，塑膠塗層，黑色，類似 RAL 9005

螺紋零件

- 不鏽鋼 1.4305


內部零件

- 不鏽鋼 1.4305

調整螺帽

- 不鏽鋼 1.4305


圖面



訂單資訊

尺寸										行程 s 在把手 90° 的位置 [mm]	溫度 max. [°C]	重量 [g]	品號
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max. [mm]	調整範圍 h ₃ min	b	t ₁	t ₂ min 在夾持位置內					
母螺牙, 可調整式 - 相片 2, 不銹鋼													
63	M6	16	19	16,4	1,5	16	13	3	0,75	80	65	23390.0301	

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。