

## 偏心快速夾具 · 有螺絲

23390.0335



### 產品描述

用在快速和解開夾具和鬆開工件。  
當使用可調式設計(相片2)，移動桿的位置可被移動。

### 材質

#### 軸承墊片

- 熱塑性POM，強化玻璃纖維

#### 把手

- 壓鑄鋅，塑膠塗層，黑色，類似 RAL 9005

#### 內部零件

- 不鏽鋼 1.4305

#### 螺絲

- 不鏽鋼 1.4305

#### 調整螺帽

- 不鏽鋼 1.4305

### 圖面



### 訂單資訊

l	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> max. 在夾持位置內	尺寸					調整範圍 h <sub>3</sub> min	b	行程 s 在把手90°的位置 [mm]	溫度 max. [°C]	重量 [g]	品號
			d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub> max.	[mm]							
63	M5	40	16	19	16,4	1,5	16	0,75	80	72	23390.0335		

公螺牙，可調整式 - 相片 2, 不銹鋼

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。