

橡膠終端止動緩衝器 · 圓柱形止位塊

25150.1331



產品描述

被用作一個彈性止端，軸承腳等。
硬度為55 - 5°A。硬度（40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A）的要求。

材質

軸承墊片

- 不銹鋼 1.4301

螺紋襯套

- 不銹鋼 1.4301

本體


- 天然生橡膠，黑色

更多資訊

更多產品

- 支撐腳，衝擊緩衝

圖面




picture 1

picture 2

訂單資訊

尺寸					彈簧比率 R ~ [N/mm]	荷重能力 max. [N]	彈簧範圍 ~ [mm]	溫度		重量 [g]	品號
d ₁	l ₁	d ₂	s	t				min	max.		
有母牙 - 相片 1, 不銹鋼											
30	15	M8	2	6,5	294	934	3,75	-30	80	20	25150.1331

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。