

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟的; 鑄鐵外殼和優質木柄

3001.080



產品描述

SIMPLEX 3001 系列兩側均配有藍色 TPE 軟嵌件 (3201 系列)。該插件是 SIMPLEX 系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠錘不同，它不會留下任何不必要的黑色污點。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，握持區域有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。D80mm 版本還提供額外的短手柄 (3001.082)。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌球，兩側均帶有TPE軟質插入物（藍色，柔軟，無磨損，強烈的衝擊緩衝）。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握柄區域帶有雙層燕麥漆（耐髒）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3001.082)。

應用區域

對於非常精密的材料，園藝與景觀美化，地板貼磚，天然石材設置，傢俱組裝，石牆建造，窗戶與門的結構，接合作業

材質

把手

- 木材

入子

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490	490 x 175 x 80	2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。