

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分；鑄鐵外殼和優質木柄

3002.050



產品描述

SIMPLEX 3002 系列兩側均配有橡膠組合物嵌件。

這款中等硬度的橡膠嵌件（3202 系列）絕對是最暢銷的產品。超低磨損、緩衝衝擊且無味，其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形状，握持區域有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm，作為大錘（3002.081、3002.100），並配有橡膠嵌件和「立式」（3022.261）。

D80mm 版本還提供額外的短手柄（3002.082）。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域帶有雙層清漆（耐髒）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品，也可作為大錘和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手（3002.082）。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構，木作業，維護和維修工作

材質

把手

- 木材

入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	135	370	370 x 135 x 50	1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。