

SIMPLEX 軟面槌，50 至 40 · 超級塑膠；鑄鐵外殼和優質木柄

3007.051



產品描述

這款 SIMPLEX 軟面槌 3007 系列配有內置在 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 刀片。超大接觸面在輕柔加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護。

該型號在兩側都配備了超塑性嵌件 (3207.051)。這款 Halder 暢銷產品是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓和極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要高得多。

外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。

高品質木質手柄可抑制振動並符合人體工程學的形狀，在握持區域具有雙層清漆，因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這意味著節省金錢和資源。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- D40mm外殼內建有超大尺寸的D50mm接觸面：在敏感表面上工作時提供最大保護。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

輕型/精緻工件的定位和調整、原型製作、家具組裝、飾面、敏感環境中的配件驅動、軟墊工/馬具工、軟墊條紋、拆釘書釘

材質

把手

- 木材

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	ecl@ss 10.1	品號 ¹⁾	
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305569	21-04-09-16	3007.051

¹⁾ 此木槌鑲嵌了 Ø50 的特殊嵌件在 Ø40 的外殼中。

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎳。