

## SIMPLEX 軟面槌 · 超級塑膠；鑄鐵外殼和優質木柄

3007.080



### 產品描述

SIMPLEX 3007系列在兩側均配有超塑插件 ( 3207系列 )。這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，並且可以作為帶有插入件的大錘 ( 最大插入件為140mm ) ( 3007.081、3007.100、3007.125和3007.141 )。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3007.082)。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有超塑插件 ( 白色，中等硬度，非常耐用 )。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 ( 耐污垢 )。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘使用，最大插入量可達140mm。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3007.082)。

### 應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，板金成形，組合屋結構，接合作業，木工作業，鋒利邊緣的工件組裝

### 材質

把手

- 木材

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

Ø		尺寸	長 x 寬 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
								[mm]
80	175	490	490 x 175 x 80	2660	4030618300212	AAA905c002	21-04-09-16	3007.080

應用範例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。