

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟的 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄

3018.060



產品描述

SIMPLEX 3018系列可與TPE-soft / 尼龍的插入件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件 (3201系列) 是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望黑色痕跡。
尼龍嵌件 (3208系列) 具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩裂。此外，它還耐油脂。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌，具有TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損) / 尼龍 (白色，硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂)，抗油和油脂的插入物組合
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢) 。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

板金成形, 展場搭建, 傢俱組裝, 原型設計, 鋒利邊緣的工件組裝, 接合作業

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	長	寬	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405		405 x 150 x 60	1520	4030618302292	AAA905c002	21-04-09-16	3018.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。